

PLATEAU DÉMAGNÉTISEUR – DPS100



| Référence | Dimensions en mm | | | Puissance (VA) | Poids (kg) |
|-------------|------------------|----|----|----------------|------------|
| | L | I | H | | |
| 2081/01/100 | 128 | 83 | 83 | 110 | 2 |

Application : Démagnétisation occasionnelle de petites pièces, outils, etc.

Il est essentiel que la pièce à démagnétiser soit déplacée à travers le champ alternatif à vitesse lente et constante (environ 0,2 m/sec). En fin d'opération, éloigner la pièce le plus loin possible de l'appareil (mini. 30 cm) sous peine de démagnétisation incomplète.

Exécution :

- Alimentation : 230 Vac.
- Service : 10 mn
- Un thermostat intégré coupe l'alimentation quand la température atteint 70°C.
- Possibilité de se servir du plateau comme démagnétiseur à main en se servant des pieds comme poignée.